

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 1919.500

## Настенные корпуса EL, 2- секционные

Состояние: 02.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 1919.500 - Настенные корпуса EL, 2-секционные с поворотной рамой

2-секционный настенный корпус с поворотной рамой. Степень защиты IP 55.

## Функции

Арт. №	EL 1919.500
Исполнение	с поворотной рамой
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной раме.
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Поворотная рама: Листовая сталь Передняя панель: Алюминиевый пресованный профиль, оргстекло, 3 мм
Поверхность	Корпус и поворотная рама: грунтовка и порошковое покрытие Передняя дверь: анодированная
Цвет	Корпус и поворотная рама: RAL 7035 Передняя дверь: серебристая
Комплект поставки	Корпус Передняя дверь Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	6 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 380 мм Глубина: 369 мм
Монтажная глубина	270 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 537 мм Высота в свету: 317 мм
Основной материал	Алюминий
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55

## Функции

---

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 мм
--	------------

---

Упаковка	1 шт.
----------	-------

---

Вес нетто	19,8 kg
-----------	---------

---

Gross weight	20,8 kg
--------------	---------

---

Код ТНВЭД	94032080
-----------	----------

---

ECLASS 8.0	27142408
------------	----------

## Одобрения

---

Одобрения	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------