

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 1920.500

Настенные корпуса EL, 2-секционные

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



EL 1920.500 - Настенные корпуса EL, 2-секционные с поворотной рамой

2-секционный настенный корпус с поворотной рамой. Степень защиты IP 55.

Функции

Арт. №	EL 1920.500
Исполнение	с поворотной рамой
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной раме.
Материал	Корпус: Листовая сталь 1,5 мм Поворотная рама: Листовая сталь Передняя панель: Алюминиевый прессованный профиль, оргстекло, 3 мм
Поверхность	Корпус и поворотная рама: грунтовка и порошковое покрытие Передняя дверь: анодированная
Цвет	Корпус и поворотная рама: RAL 7035 Передняя дверь: серебристая
Комплект поставки	Корпус Передняя дверь Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная Вкл. крепежные комплектующие
Единиц высоты	11 U
Размер	Ширина: 600 мм Высота: 600 мм Глубина: 369 мм
Монтажная глубина	270 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 537 мм Высота в свету: 537 мм
Основной материал	Алюминий
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 55

Функции

OUT_DISTANCE_FROM_GLAZED_DOOR_TO_SWING_FRAME	67 - 97 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	25.4
Gross weight	26.7
EAN	4028177462908
ECLASS 8.0	27142408

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping
-----------	-----------------------------