

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## EL 2243.605

## Настенные корпуса EL, 3- секционные

Состояние: 06.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# EL 2243.605 - Настенные корпуса EL, 3-секционные с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины прилагаются. Степень защиты IP 55.

## Функции

Арт. №	EL 2243.605
Исполнение	Настенные корпуса IT с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря поворотной части.
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу и монтажной панелью (прилагается) Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж Декоративная обзорная дверь 1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5 Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей Предохранительный замок 3524 E
Единиц высоты	3 U

## Функции

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 212 мм Глубина: 373 мм
Монтажная глубина	320 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 149 мм
Глубина поворотной части	216 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	485 мм x 165 мм
Глубина настенной части	135 мм
IK-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	150 Н
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	18,684 kg
Gross weight	19,667 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Описание продукта	EL настенный корпус, 3-секционный, 3 U, ШВГ: 600x212x373 мм, IP 55, декоративная обзорная дверь спереди

## Одобрения

# Одобрения

---

Одобрения

Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL (listed)