Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





EL 2253.605

Настенные корпуса EL, 3секционные

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



EL 2253.605 - Настенные корпуса EL, 3-секционные с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий монтаж

3-секционный настенный корпус, предварительно смонтированный, в состав входит: Закрытая фланш-панель, вверху и внизу, монтажные шины прилагаются. Степень защиты IP 55.

Функции

Арт. №	EL 2253.605
Исполнение	Настенные корпуса IT
	с монтажной панелью и профильными шинами, жесткий
	монтаж
Описание продукта	Настенный корпус с оптимальным доступом благодаря
	поворотной части.
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм
	Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
General colour	RAL 7035
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035
	Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки	Настенная часть с закрытой фланш-панелью сверху и снизу и
	монтажной панелью (прилагается)
	Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней
	раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий
	монтаж
	Декоративная обзорная дверь
	1 ключ распределительного шкафа, двойная бородка № 5
	Мини-комфортная ручка под установку замочных вкладышей
	Предохранительный замок 3524 Е
Единиц высоты	3 U

© Rittal 2025

2

Функции

Размер	Ширина: 600 мм
	Высота: 212 мм
	Глубина: 473 мм
Монтажная глубина	420 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм
	Высота в свету: 149 мм
Глубина поворотной части	316 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	485 мм х 165 мм
Глубина настенной части	135 мм
ІК-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	150 H
Основной материал	Листовая сталь
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 55
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	20.824
Gross weight	21.92
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177324374
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Одобрения

Одобрения	Lloyds Register of Shipping
	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3