


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2260.930**

**AX wall-mounted enclosure, 3-part**

Состояние: 09.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.930 - AX wall-mounted enclosure, 3-part

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



## Функции

|                   |   |
|-------------------|---|
| Арт. №            | AX 2260.930   |
| Исполнение        | Настенные корпуса IT  |
| Материал          | Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм<br>Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм  |
| Поверхность       | Порошковое покрытие   |
| Цвет              | Настенная и поворотная части: RAL 7035<br>Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)  |
| Комплект поставки | Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу<br>Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж<br>Декоративная обзорная дверь<br>Centre part lock: 3 mm double-bit<br>Designer glazed door lock: Security lock 3524 E<br>Мини-комфортная ручка |
| Единиц высоты     | 9 U   |

## Функции

|  |   |
|--|---|
| Размер                                     | Ширина: 600 мм<br>Высота: 478 мм<br>Глубина: 373 мм   |
| Монтажная глубина                          | 320 мм  |
| Ширина в свету                             | Ширина в свету: 502 мм<br>Высота в свету: 417 мм  |
| Глубина поворотной части                   | 216 мм  |
| Глубина настенной части                    | 135 мм  |
| Количество замков                          | 1   |
| Нагрузка на поворотную часть (статическая) | 450 N   |
| Load capacity of wall section (static)     | 150 N   |
| Основной материал                          | Листовая сталь  |
| Замок                                      | Исполнение замка: Мини-комфортная ручка<br>Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E                                   |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529          | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу  |
| Упаковка                                   | 1 шт.   |
| Вес нетто                                  | 26 kg   |
| Gross weight                               | 26,333 kg   |
| Note on PCF category                       | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared                          |
| Код THBЭД                                  | 94032080  |
| ETIM 9                                     | EC002500  |
| ETIM 8                                     | EC002500  |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101  |
| Описание продукта                          | AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x478x373 mm, 9 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle |

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

---

Обяснения

Декларация о соответствии