

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2260.955

## AX wall-mounted enclosure, 3-part

Состояние: 28.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2260.955 - AX wall-mounted enclosure, 3-part With Blue e+ outlet filter

The delivery concept behind the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



## Функции

Арт. №	AX 2260.955
Исполнение	Настенные корпуса IT
Материал	Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность	Порошковое покрытие
Цвет	Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец)
Комплект поставки	Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж Декоративная обзорная дверь Designer glazed door lock: Security lock 3524 E Centre part lock: 3 mm double-bit 2 Blue e+ outlet filters 3238.300 (supplied loose) Мини-комфортная ручка
Единиц высоты	9 U

## Функции

Размер	Ширина: 600 мм Высота: 478 мм Глубина: 573 мм
Монтажная глубина	520 мм
Ширина в свету	Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 417 мм
Глубина поворотной части	416 мм
Глубина настенной части	135 мм
Количество замков	1
ИК-код	IK08
Нагрузка на поворотную часть (статическая)	450 N
Load capacity of wall section (static)	150 N
Основной материал	Листовая сталь
Замок	Исполнение замка: Мини-комфортная ручка Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу
Код ТНВЭД	94032080
Описание продукта	AX wall-mounted enclosure, 3-part with Blue e+ outlet filter, WxHxD: 600x478x573 mm, 9 U, wall section: Solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии