


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2261.240

AX wall-mounted enclosure, 3-part

Состояние: 11.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2261.240 - AX wall-mounted enclosure, 3-part

The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.



Функции

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | AX 2261.240 |
| Исполнение | Настенные корпуса IT |
| Материал | Настенная и поворотная части: листовая сталь, 1,5 мм Обзорное окно: однослойное безопасное стекло, 3 мм |
| Поверхность | Порошковое покрытие |
| Цвет | Настенная и поворотная части: RAL 7035 Обзорная дверь: RAL 7035/7015 (серый сланец) |
| Комплект поставки | Настенная часть: Фланш-панель, закрытая, сверху и снизу Поворотная часть с 25 мм перфорацией на передней и задней раме и двумя 19" профильными шинами, спереди, жесткий монтаж Декоративная обзорная дверь Centre part lock: 3 mm double-bit Designer glazed door lock: Security lock 3524 E Мини-комфортная ручка |
| Единиц высоты | 12 U |

Функции

| | |
|--|--|
| Размер | Ширина: 600 мм Высота: 612 мм Глубина: 473 мм |
| Монтажная глубина | 420 мм |
| Ширина в свету | Ширина в свету: 502 мм Высота в свету: 551 мм |
| Глубина поворотной части | 316 мм |
| Глубина настенной части | 135 мм |
| Количество замков | 1 |
| Нагрузка на поворотную часть (статическая) | 600 N |
| Load capacity of wall section (static) | 200 N |
| Основной материал | Листовая сталь |
| Замок | Исполнение замка: Мини-комфортная ручка Замочный вкладыш: Предохранительный вкладыш замок № 3524 E |
| Степень защиты IP согл. EN 60 529 | IP 54 в сочетании с закрытой фланш-панелью, сверху и снизу |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 34 kg |
| Gross weight | 34,833 kg |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код THBЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002500 |
| ETIM 8 | EC002500 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Описание продукта | AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x612x473 mm, 12 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle |

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

Обяснения

Декларация о соответствии