

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2304.100**

**Поворотный замок**

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2304.100 - Поворотный замок

Альтернатива стандартному поворотному замку с предохранительным вкладышем, профильным полуцилиндром или замком под ключ с двойной бородкой

## Функции

Арт. №	SZ 2304.100
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Комплект поставки	Поставляется без ключей
Указание к арт. №	Полностью из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
Замок	Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой
Подходит для типа корпуса	АХ нержавеющая сталь
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,14 kg
Gross weight	0,153 kg
Код ТНВЭД	83016000
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Описание продукта	SZ поворотный замок, для АХ, нержавеющая сталь 1.4404, со вкладышем под ключ с двойной бородкой,

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL - FTТА
-----------	------------------