



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2309.000

Монтажный зажим

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2309.000 - Монтажный зажим для несущих шин

Для быстрого и надежного крепления кабельных каналов, монтажных панелей, профильных шин на несущейшине 35/7,5 и 35/15 согл. EN 60 715.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2309.000
Описание продукта	Для быстрого и надежного крепления кабельных каналов, монтажных панелей, профильных шин на несущейшине 35/7,5 и 35/15 согл. EN 60 715.
Преимущества	Монтажный зажим просто устанавливается на монтируемую деталь и после этого фиксируется на несущейшине
Материал	Прижимная пластина
Упаковка	30 шт.
Вес нетто	0.18
Gross weight	0.196
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177020887
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234