Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.







SZ 2309.110 - Поворотный замок

Альтерантива стандартному поворотному замку с предохранительным вкладышем, профильным полуцилиндром или замком под ключ с двойной бородкой

Функции

Арт. №	SZ 2309.110
Материал	Нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
Комплект поставки	Поставляется без ключей
Указание к арт. №	Полностью из нержавеющей стали 1.4404 (AISI 316L)
Замок	Замочный вкладыш: Вкладыш под ключ с двойной бородкой
Подходит для типа корпуса	Электрошкафчики KX
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.13
Код ТНВЭД	83016000
EAN	4028177944596
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217

Одобрения

Одобрения UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025