


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2310 038

## Монтажная рейка с перфорацией

Состояние: 24.12.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2310.038 - Монтажная рейка с перфорацией для АЕ из нержавеющей стали

Для крепления монтажных перемычек для АЕ, фиксатора двери для АЕ и т. д.



## Функции

|                            |                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. №                     | SZ 2310.038                                                                     |
| Технические характеристики | Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм                                                |
| Области применения         | Для крепления<br>Монтажные перемычки для АЕ<br>Фиксатор двери для АЕ<br>и т. д. |
| Материал                   | Листовая сталь                                                                  |
| Поверхность                | Оцинкованная                                                                    |
| Комплект поставки          | Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами                                 |
| Длина                      | 318 мм                                                                          |
| Возможности монтажа        | Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери                            |
| Подходит для               | Для двери сверху                                                                |
| Указание к арт. №          | Для двери сверху                                                                |
| Подходит для типа корпуса  | АЕ нержавеющая сталь<br>Универсальный пульт ТР                                  |
| Подходит для высоты        | 380 мм                                                                          |
| Упаковка                   | 20 шт.                                                                          |
| Вес нетто                  | 1.56                                                                            |

## Функции

|              |               |
|--------------|---------------|
| Gross weight | 1.752         |
| Код ТНВЭД    | 73269098      |
| EAN          | 4028177020917 |
| ETIM 9       | EC002625      |
| ETIM 8       | EC002625      |
| ECLASS 8.0   | 27189234      |