


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 076

Монтажная рейка с перфорацией

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2310.076 - Монтажная рейка с перфорацией для АЕ из нержавеющей стали

Для крепления монтажных перемычек для АЕ, фиксатора двери для АЕ и т. д.



## Функции

Арт. №	SZ 2310.076
Технические характеристики	Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм
Области применения	Для крепления Монтажные перемычки для АЕ Фиксатор двери для АЕ и т. д.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами
Длина	698 мм
Возможности монтажа	Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
Подходит для типа корпуса	АЕ нержавеющая сталь
Подходит для высоты	760 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	3,52 kg
Gross weight	3,88 kg
Код ТНВЭД	73269098

## Функции

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ монтажная перфорированная рейка, для AE из нержавеющей стали, L: 698 мм, листовая сталь, оцинкованная