

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2310 120

Монтажная рейка с перфорацией

Состояние: 21.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2310.120 - Монтажная рейка с перфорацией для АЕ из нержавеющей стали

Для крепления монтажных перемычек для АЕ, фиксатора двери для АЕ и т. д.



Функции

Арт. №	SZ 2310.120
Технические характеристики	Отверстия Ø 3,7 мм с шагом 25 мм
Области применения	Для крепления Монтажные перемычки для АЕ Фиксатор двери для АЕ и т. д.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Вкл. гайки и стопорную шайбу с упругими зубцами
Длина	1 138 мм
Возможности монтажа	Для вертикального монтажа на резьбовых штифтах двери
Подходит для типа корпуса	АЕ нержавеющая сталь
Подходит для высоты	1 200 мм
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	6,06 kg
Gross weight	6,42 kg
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ монтажная перфорированная рейка, для AE из нержавеющей стали, L: 1138 мм, листовая сталь, оцинкованная