



# AX 2311.100

## Перфорированная рейка двери

Состояние: 07.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# АХ 2311.100 - Перфорированная рейка двери для АХ из нержавеющей стали

Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления монтажных перемычек, системных шасси 14 x 39 мм, фиксатора двери.

## Функции

Арт. №	АХ 2311.100
Описание продукта	Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления монтажных перемычек, системных шасси 14 x 39 мм, фиксатора двери.
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Подходит для типа корпуса	АХ нержавеющая сталь
Подходит для высоты	1 000 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	0,7 kg
Gross weight	0,973 kg
Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	АХ перфорированная рейка двери, для АХ из нержавеющей стали, для В: 1000 мм