


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2311.120

Перфорированная рейка двери

Состояние: 09.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



АХ 2311.120 - Перфорированная рейка двери для АХ из нержавеющей стали

Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления монтажных перемычек, системных шасси 14 x 39 мм, фиксатора двери.

Функции

| | |
|---------------------------|---|
| Арт. № | АХ 2311.120 |
| Описание продукта | Для вертикального монтажа на резьбовых дверных штифтах, для крепления монтажных перемычек, системных шасси 14 x 39 мм, фиксатора двери. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Подходит для типа корпуса | АХ нержавеющая сталь |
| Подходит для высоты | 1 200 мм |
| Упаковка | 2 шт. |
| Вес нетто | 0,88 kg |
| Gross weight | 1,157 kg |
| Код ТНВЭД | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Описание продукта | АХ перфорированная рейка двери, для АХ из нержавеющей стали, для В: 1200 мм |