

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2311.225

Распорные болты

Состояние: 09.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2311.225 - Распорные болты

Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.

Функции

Арт. №	SZ 2311.225
Описание продукта	Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.
Технические характеристики	С самонарезающей резьбой для отверстия Ø 4,5 мм
Материал	Шестигранная сталь (SW8)
Поверхность	Оцинкованная
Длина	25 мм
Указание по монтажу	На задней стороне с помощью саморезов 5,5 x 13 можно крепить напр. несущие шины, кожухи для защиты от прикосновения, панели главного выключателя, кабельные шины и т. д.
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	0,108 kg
Gross weight	0,118 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73181535
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Описание продукта	SZ распорные болты, L: 25 мм