


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2311.250**

**Распорные болты**

Состояние: 22.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2311.250 - Распорные болты

Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2311.250
Описание продукта	Универсальный крепежный элемент для всех случаев, когда необходимо создать промежуток до крепежной плоскости.
Технические характеристики	С самонарезающейся резьбой для отверстия Ø 4,5 мм
Материал	Шестигранная сталь (SW8)
Поверхность	Оцинкованная
Длина	50 мм
Указание по монтажу	На задней стороне с помощью саморезов 5,5 x 13 можно крепить напр. несущие шины, кожухи для защиты от прикосновения, панели главного выключателя, кабельные шины и т. д.
Упаковка	12 шт.
Вес нетто	0.228
Gross weight	0.244
PCF per pack (cradle-to-gate)	0,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД	73181535
EAN	4028177526822
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234