

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2368.000

## Элемент подключения

Состояние: 05.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2368.000 - Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных

По выбору установка на трубу или настенный/напольный монтаж, с верхней крышкой для оптических элементов.

## Функции

Арт. №	SG 2368.000
Исполнение	для монтажа на трубу
Описание продукта	По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Винтовые клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида
Цвет	Чёрный
Диаметр	70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Signal pillar	модульные
Размер	Высота: 43 мм
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 54

## Функции

---

Номинальное рабочее напряжение	12 В - 240 В (AC/DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,11 kg
Gross weight	0,115 kg
Код ТНВЭД	85369095
ECLASS 8.0	27371232
Описание продукта	SG элемент подключения, для сигнальных колонн, модульных, для монтажа на трубу

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------