

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2368.000

Элемент подключения

Состояние: 24.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SG 2368.000 - Элемент подключения для сигнальных колонн, модульных

По выбору установка на трубу или настенный/напольный монтаж, с верхней крышкой для оптических элементов.

Функции

Арт. №	SG 2368.000
Исполнение	для монтажа на трубу
Описание продукта	По выбору: установка на трубу или настенный/напольный монтаж Винтовые клеммы в элементе подключения. С верхней крышкой для оптических элементов. Защита от прикосновений по VDE.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида
Цвет	Чёрный
Диаметр	70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Signal pillar	модульные
Размер	Высота: 43 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54

ФУНКЦИИ

Номинальное рабочее напряжение	12 В - 240 В (AC/DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.11
Gross weight	0.115
Код ТНВЭД	85369095
EAN	4028177219908
ECLASS 8.0	27371232

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------
