



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2369.040

Элемент постоянного света

Состояние: 29.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

SG 2369.040 - Элемент постоянного света для сигнальных колонн, модульных

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SG 2369.040
Исполнение	Элемент постоянного света
Описание продукта	С 360 сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении. Элементы различных цветов и под различное напряжение.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет	Синий
Диаметр	70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Указание к арт. №	Лампы накаливания не включены в комплект поставки.

ФУНКЦИИ

Размер	Высота: 56 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение	12 В - 240 В (AC/DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.079
Gross weight	0.08
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177219960
ECLASS 8.0	27371220

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------