


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SG 2371.010

## Элемент-вспышка

Состояние: 12.07.2025 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2371.010 - Элемент-вспышка для сигнальных колонн, модульных

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.



## Функции

Арт. №	SG 2371.010
Исполнение	Элемент-вспышка
Описание продукта	С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении. Элементы различных цветов и под различное напряжение. Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет	Зеленый
Диаметр	70 мм

## Функции

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Номинальный ток макс.	125 mA
Размер	Высота: 56 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.09
Gross weight	0.097
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177220089
ECLASS 8.0	27371220

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------