


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2371.020

Элемент-вспышка

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2371.020 - Элемент-вспышка для сигнальных колонн, модульных

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

Функции

Арт. №	SG 2371.020
Исполнение	Элемент-вспышка
Описание продукта	С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом напряжении. Элементы различных цветов и под различное напряжение. Мигающий элемент и лампа-вспышка, вкл. источник света, непосредственное применение.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет	Жёлтый
Диаметр	70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Номинальный ток макс.	125 mA

Функции

Размер	Высота: 56 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,09 kg
Gross weight	0,098 kg
Код ТНВЭД	85311095
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220
Описание продукта	SG мигающий элемент, для сигнальных колонн, модульных, 24 В DC, 125 мА, желтый

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------