
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2372.040

Элемент постоянного света на светодиодах

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SG 2372.040 - Элемент постоянного света на светодиодах для сигнальных колонн, модульных

С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированного призматического оборудования, количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.

Функции

Арт. №	SG 2372.040
Исполнение	Элемент постоянного света на светодиодах
Описание продукта	С 360° сигнальным излучением при использовании оптимизированной системы призм. Количество возможных ступеней = 5 элементов с одинаковым напряжением.
Преимущества	Простота монтажа и контактирование благодаря байонетному соединению. Конфигурирование до пяти элементов, при одинаковом
	напряжении. Элементы различных цветов и под различное напряжение.
Принцип действия	Модульная конструкция с элементами подключения, оптическими, акустическими элементами, лампами накаливания и маркировочными табличками
Материал	Корпус из полиамида Светофильтр: Прозрачный поликарбонат
Цвет	Синий
Диаметр	70 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 B AC
Номинальное напряжение изоляции	250 B AC
Номинальный ток макс.	25 mA
Размер	Высота: 56 мм

© Rittal 2025

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54, если сверху установлена концевая крышка или акустический элемент
Номинальное рабочее напряжение	24 B (AC/DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.08
Gross weight	0.082
Код ТНВЭД	85311095
EAN	4028177220218
ETIM 9	EC000232
ETIM 8	EC000232
ECLASS 8.0	27371220

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3