Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SG 2372.102

Сигнальная колонна тройная на светодиодах

Состояние: 16.11.2025 (Источник: cittal.com/kz-ru)

RITTAL

SG 2372.102 - Сигнальная колонна тройная на светодиодах

Для немедленной сигнализации о неисправностях и рабочих состояний у машин и автоматизированных процессов, компания Rittal предлагает гибкую программу сигнальных колонн для любого случая применения. Если достаточно трех стандартных цветов сигнала, то идеальным решением является готовая к подключению тройная сигнальная колонна на светодиодах.

Функции

Арт. №	SG 2372.102
Исполнение	для настенного/напольного монтажа
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Особо высокий срок службы светодиодов (макс. 100 000 часов, не требуют обслуживания) Незначительные затраты на монтаж и хранение
Технические характеристики	3-ступенч., красный, желтый, зеленый Угол излучения: 3 x 120°
Ввод кабеля	Мин. диаметр кабеля: 3 мм Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм
Тип подключения (электрического)	Пружинные клеммы
Лампа	Светодиоды
Размер	Высота: 211,5 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C50 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 65
Номинальное рабочее напряжение	24 B
Резьба	M12 x 1,5
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 2

Функции

Вес нетто	0.25	
Gross weight	0.309	
Код ТНВЭД	85318070	
EAN	4028177953765	
ETIM 9	EC001042	
ETIM 8	EC001042	
ECLASS 8.0	27371230	

© Rittal 2025 3