


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SG 2372.130

Сигнальная колонна, на светодиодах компактная

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SG 2372.130 - Сигнальная колонна, на светодиодах

КОМПАКТНАЯ

Крайне высокий срок службы светодиодов, малые затраты на монтаж и складирование.

Функции

Арт. №	SG 2372.130
Исполнение	1-ступенч., красн.
Описание продукта	Угол излучения: 3 x 120°, состояние поставки: Постоянный свет. Управление миганием через ПЛК
Преимущества	Готовое к подключению комплексное решение Незначительная монтажная высота Высокий срок службы светодиодов Незначительные затраты на монтаж и хранение
Ввод кабеля	Мин. диаметр кабеля: 3 мм Макс. диаметр кабеля мм: 6,5 мм
Диаметр	72 мм
Тип подключения (электрического)	Винтовые клеммы
Лампа	Светодиоды
Номинальное напряжение изоляции	< 60 В DC
Размер	Высота: 107 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...70 °C
Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 65
Номинальное рабочее напряжение	24 В 24 В (DC)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,219 kg

Функции

Gross weight	0,233 kg
Код ТНВЭД	85311095
ECLASS 8.0	27371230
Описание продукта	SG сигнальная колонна, на светодиодах компактная, 24 В AC/DC, 1-ступенчатая, красный

Одобрения

Одобрения	UR
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK