

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SM 2376.100

Элемент интерфейса AS

Состояние: 13.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SM 2376.100 - Элемент интерфейса AS для сигнальных колонн, модульных

Для комфортной активации ступеней сигнальной колонны через интерфейс AS.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SM 2376.100
Технические характеристики	Standard-Slave Макс. 31 адресов Управление до 4 ступеней сигнальной колонны. Электропитание переключается с внутренней шины на внешнее вспомогательное питание С интерфейсом для программирования
Материал	Поликарбонат
Цвет	Черный, прозрачный
Диаметр	70 мм
External auxiliary voltage	Внешнее вспомогательное напряжение 24 В DC ± 10 % Нагрузочная способность по току до 200 мА на элемент Рабочий ток макс. 75 мА Напряжение на сигнальном элементе 24 В DC ± 10 % Защита от короткого замыкания/перенапряжения входной предохранитель M 1,6 А

ФУНКЦИИ

Internal auxiliary voltage	Электропитание обеспечивается через шину Нагрузочная способность по току 200 мА Рабочий ток макс. 250 мА Напряжение на сигнальном элементе 18 – 31 В DC Защита от короткого замыкания/перенапряжения
Размер	Высота: 56 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...50 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529	IP 54
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.119
Gross weight	0.12
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177580350
ECLASS 8.0	27371220

Одобрения

Одобрения	UR
-----------	----
