
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## SZ 2388.125 Шина


Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



# SZ 2388.125 - Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения

Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.





#### Функции

Арт. №	SZ 2388.125
Исполнение	C-образная профильная шина для крепления кабельных зажимов
	Шина с Т-образными зубцами с шагом 40 мм для фиксации кабеля с помощью кабельных хомутов
Описание продукта	Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС контактирования вводимого кабеля.
	<u> </u>
Преимущества	Дополнительный контакт через имеющиеся отверстия (Ø 9
	мм) на левой или правой стороне шины
	Подготовлена для монтажа без инструментов ЭМС-
	экранирующих зажимов
Материал	Алюминиевый прессованный профиль
Поверхность	Бесхромная, пассивированная
Комплект поставки	1 шина
	2 скобы-держателя
	Вкл. крепежный материал
Длина	1 153 мм
Возможности монтажа	на горизонтальном/вертикальном профиле шкафов
	на монтажной панели, возможность установки и без скоб-
	держателей

© Rittal 2025

### Функции

Подходит для	Тип корпуса: VX
	TS
	Ширина: = 1.200 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.8
Gross weight	0.9
Код ТНВЭД	76042990
EAN	4028177698949
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3