


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AX 2393.300**

**Шина для внутреннего монтажа  
AX**

Состояние: 21.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2393.300 - Шина для внутреннего монтажа AX

Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н.

## Функции

Арт. №	AX 2393.300
Описание продукта	Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н. Гибкость с 2 рядами системной перфорации, дополнительные возможности крепления: системные шасси 14 x 39 мм, светильники распределительных шкафов, концевой выключатель двери, фиксатор двери, держатель кабельного шланга.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж (необходим всего один винт для фиксации шины внутри корпуса) Вкл. адаптер для концевой выключателя двери Совместимость с комплектующими VX25 Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется механическая доработка) Автоматическое выравнивание потенциалов Возможен монтаж даже при установленной монтажной панели. Возможен монтаж поверх фланш-панелей
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Указание по монтажу	Для установки светильника на светодиодах только в сочетании с монтажным уголком для внутреннего монтажа
Подходит для	Тип корпуса: AX Глубина: = 300 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,78 kg
Gross weight	0,792 kg
Код ТНВЭД	73269098

## Функции

---

ECLASS 8.0

27189234

---

Описание продукта

AX шина для внутреннего монтажа, для глубины: 300 мм