



AX 2393.350

Шина для внутреннего монтажа AX

Состояние: 09.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2393.350 - Шина для внутреннего монтажа AX

Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н.

Функции

Арт. №	AX 2393.350
Описание продукта	Для монтажа в корпус без механической доработки. Монтаж в поверхности стенок, основания и крыши с использованием точек крепления и с нагрузкой до 25 Н. Гибкость с 2 рядами системной перфорации, дополнительные возможности крепления: системные шасси 14 x 39 мм, светильники распределительных шкафов, концевой выключатель двери, фиксатор двери, держатель кабельного шланга.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж (необходим всего один винт для фиксации шины внутри корпуса) Вкл. адаптер для концевой выключателя двери Совместимость с комплектующими VX25 Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется механическая доработка) Автоматическое выравнивание потенциалов Возможен монтаж даже при установленной монтажной панели. Возможен монтаж поверх фланш-панелей
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Указание по монтажу	Для установки светильника на светодиодах только в сочетании с монтажным уголком для внутреннего монтажа
Подходит для	Тип корпуса: AX Глубина: = 350 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0,864 kg
Gross weight	0,905 kg
Код ТНВЭД	73269098

Функции

ECLASS 8.0

27189234

Описание продукта

AX шина для внутреннего монтажа, для глубины: 350 мм