Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.






АХ 2394.300 Шина для внутреннего монтажа АХ

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



АХ 2394.300 - Шина для внутреннего монтажа АХ

Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен монтаж на боковых поверхностях, в основании и крыше. Создает дополнительную монтажную поверхность для напр. системных шасси VX 23 x 64 мм, системных шасси VX 14 x 39 мм, светильников, концевых выключателей двери, фиксаторов двери, кабельных и несущих шин VX.







Функции

Арт. №	AX 2394.300
Описание продукта	Для монтажа в корпус без механической доработки. Возможен
	монтаж на боковых поверхностях, в основание и крышу с
	использованием выпуклостей корпуса. 2 ряда системной
	перфорации обеспечивают дополнительную монтажную
	поверхность, для, напр. системных шасси 14 х 39 мм,
	светильников, концевого выключателя двери, фиксатора
	двери, держателя кабельного шланга.
Преимущества	Модульная система для АХ
	Совместимость с комплектующими VX25
	Экономия времени благодаря монтажу без сверления
	отверстий
	Степень защиты корпуса сохраняется (не требуется
	механическая доработка)
	Автоматическое выравнивание потенциалов
	Enhanced load capacity and stability
Материал	Листовая сталь
Поверхность	Оцинкованная
Комплект поставки	Шина для внутреннего монтажа AX
	Адаптер
	Вкл. крепежный материал

© Rittal 2025

Функции

Указание	Для установки светильника на светодиодах необходимы либо системные шасси VX 23 х 64 мм или монтажный уголок для внутреннего монтажа
Подходит для	Тип корпуса: АХ
	Глубина: = 300 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	1.12
Gross weight	1.16
Код ТНВЭД	73269098
EAN	4028177965706
E-Number Sweden	E3465445
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3