

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 2410.000**

**Кабельный ввод HD**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.000 - Кабельный ввод HD

Кабельный ввод HD IP 68 (5 бар, 30 мин)



## Функции

Арт. №	HD 2410.000
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Уплотнение: В соответствии с FDA 21 CFR 177.2600
Размер	Резьба: M12 x 1,5
Для Ø провода	3 - 6,5 мм
Диапазон рабочих температур	-20 °C...100 °C

## Функции

---

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 IP 68 (5 бар, 30 мин)

---

Упаковка 5 шт.

---

Вес нетто 0,115 kg

---

Gross weight 0,123 kg

---

Код ТНВЭД 73181900

---

ECLASS 8.0 27149109

---

Описание продукта HD кабельный ввод нержавеющей сталь, 1.4305, размер: M12x1,5, для кабеля Ø 3-6,5 мм, стандартное исполнение

## Одобрения

---

Объяснения

Декларация производителя