
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.001 Кабельный ввод HD

Состояние: 19.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 2410.001 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.







Функции

HD 2410.001
Стандарт
Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Изготовление и упаковка пищевовой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология)
Биотехнология Химическая промышленность
Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Вкл. контргайку
Резьба: M12 x 1,5
3 - 6,5 мм

© Rittal 2025

Функции

Диапазон рабочих температур	-20 °C100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.095
Gross weight	0.134
Код ТНВЭД	73072980
EAN	4028177928640
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
	VDE

© Rittal 2025 3