


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 2410.001

Кабельный ввод HD

Состояние: 03.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.001 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



ФУНКЦИИ

Арт. №	HD 2410.001
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M12 x 1,5
Для Ø провода	3 - 6,5 мм

ФУНКЦИИ

Диапазон рабочих температур -20 °C...100 °C

Степень защиты IP согл. МЭК 60529 IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)

Упаковка 5 шт.

Вес нетто 0.095

Gross weight 0.134

Код ТНВЭД 73072980

EAN 4028177928640

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECCLASS 8.0 27149109

Одобрения

Одобрения UR + C-UR (recognized)
VDE