Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 2410.011 Кабельный ввод HD

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




HD 2410.011 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.







Функции

Арт. №	HD 2410.011
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности
	Чистка производится значительно легче и дешевле, по
	сравнению с обычными кабельными вводами из
	нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевовой продукции
	Техника, требующая соблюдения чистоты помещения
	(например, фармакология)
	Биотехнология
	Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303)
	Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M16 x 1,5
Для Ø провода	5 - 10 мм

© Rittal 2025

Функции

Диапазон рабочих температур	-20 °C100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.2
Код ТНВЭД	73072980
EAN	4028177928718
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UR + C-UR (recognized)
	VDE

© Rittal 2025 3