


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.




**HD 2410.011**

**Кабельный ввод HD**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# HD 2410.011 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	HD 2410.011
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M16 x 1,5
Для Ø провода	5 - 10 мм

## ФУНКЦИИ

---

Диапазон рабочих температур -20 °C...100 °C

Степень защиты IP соглас. МЭК 60  
529

Упаковка 5 шт.

Вес нетто 0.1

Gross weight 0.2

Код ТНВЭД 73072980

EAN 4028177928718

ETIM 9 EC000441

ETIM 8 EC000441

ECLASS 8.0 27149109

## Одобрения

---

Одобрения UR + C-UR (recognized)  
VDE