

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**HD 2410.021**

**Кабельный ввод HD**

Состояние: 07.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 2410.021 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	HD 2410.021
Исполнение	Стандарт
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M20 x 1,5
Для Ø провода	6 - 12 мм

## ФУНКЦИИ

Диапазон рабочих температур	-20 °C...100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.33
Gross weight	0.333
Код ТНВЭД	73072980
EAN	4028177928701
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------