Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





HD 2410.131 Кабельный ввод HD

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)




FRIEDHELM LOH GROUP

HD 2410.131 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.







Функции

Арт. №	HD 2410.131
Исполнение	ЭМС
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевовой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M25 x 1,5
Для Ø провода	12 - 17 мм

© Rittal 2025

Функции

Диапазон рабочих температур	-20 °C100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 2
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 12K
	Type 13
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.54
Gross weight	0.581
Код ТНВЭД	73072980
EAN	4028177928664
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	VDE

© Rittal 2025 3