

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 2410.131

## Кабельный ввод HD

Состояние: 06.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 2410.131 - Кабельный ввод HD

More compact design and the lock nut is included with the supply.



## Функции

Арт. №	HD 2410.131
Исполнение	ЭМС
Преимущества	Эффективное предотвращение осаждения вредных микроорганизмов благодаря гладкой и закрытой поверхности. Чистка производится значительно легче и дешевле, по сравнению с обычными кабельными вводами из нержавеющей стали.
Области применения	Изготовление и упаковка пищевой продукции Техника, требующая соблюдения чистоты помещения (например, фармакология) Биотехнология Химическая промышленность
Материал	Гайка: Нержавеющая сталь 1.4305 (AISI 303) Seal: EPDM, compliant with FDA 21 CFR 177.2600
Комплект поставки	Вкл. контргайку
Размер	Резьба: M25 x 1,5
Для Ø провода	12 - 17 мм

## Функции

Диапазон рабочих температур	-20 °C...100 °C
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP69 / IPX8 (5 бар, 30 мин)
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 2 Type 4 Type 4X Type 12 Type 12K Type 13
Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,54 kg
Gross weight	0,581 kg
Код ТНВЭД	73072980
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	HD кабельный ввод нержавеющей сталь, 1.4305, размер: M25x1,5, для кабеля Ø 12-17 мм, стандартное исполнение

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
-----------	---------------------------