

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.601

Кабельный ввод полиамид

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.601 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | SZ 2411.601 |
| Преимущества | Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки. |
| Материал | Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR |
| Цвет | RAL 7035 |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 68 (5 бар, 30 мин) |
| Размер | Высота: 22 мм |
| Резьба | M12 x 1,5 |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Мин. диаметр кабеля | 3 мм |
| Макс. диаметр кабеля мм | 6,5 мм |
| Диапазон рабочих температур | -30 °C...100 °C |
| torque | 1,8 Nm |
| Размер под ключ | 15 мм |
| Размер | Резьба: M12 x 1,5 Длина резьбы: 8 мм |
| Type rating согл. UL 50E | Type 4X |
| Упаковка | 50 шт. |
| Вес нетто | 0,05 kg |
| Gross weight | 0,22 kg |

Функции

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Код ТНВЭД | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Описание продукта | SZ кабельный ввод полиамид, размер: M12x1,5, для кабеля \varnothing 3-6,5 мм |

Одобрения

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Одобрения | CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |
