

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.611

Кабельный ввод полиамид

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2411.611 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2411.611
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 30 мм
Резьба	M16 x 1,5
Длина резьбы	10 мм
Мин. диаметр кабеля	5 мм
Макс. диаметр кабеля мм	10 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Размер под ключ	22 мм
Размер	Резьба: M16 x 1,5 Длина резьбы: 10 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 4X
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,546 kg

Функции

Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ кабельный ввод полиамид, размер: M16x1,5, для кабеля \varnothing 5-10 мм

Одобрения

Одобрения	CSA + CSAus UR + C-UR (recognized) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
