

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.611**

**Кабельный ввод полиамид**

Состояние: 30.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.611 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2411.611
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 30 мм
Резьба	M16 x 1,5
Длина резьбы	10 мм
Мин. диаметр кабеля	5 мм
Макс. диаметр кабеля мм	10 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C...100 °C
torque	2,5 Nm
Размер под ключ	22 мм
Размер	Резьба: M16 x 1,5 Длина резьбы: 10 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 4X
Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.546

## ФУНКЦИИ

---

Код ТНВЭД 39269097

---

EAN 4028177810006

---

ETIM 9 EC000441

---

ETIM 8 EC000441

---

ECLASS 8.0 27149109

## Одобрения

---

Одобрения CSA + CSAus  
UR + C-UR (recognized)  
VDE

---

Объяснения Декларация о соответствии  
Декларация о соответствии UK