# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2411.631 Кабельный ввод полиамид

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## SZ 2411.631 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

#### Функции

| Арт. №                         | SZ 2411.631   |
|--------------------------------|---|
| Преимущества                   | Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает |
|                                | затраты на складирование.                             |
|                                | Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия   |
|                                | нагрузки.   |
| Материал                       | Полиамид 6  |
|                                | Уплотнение: CR/NBR                                    |
| Цвет                           | RAL 7035  |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 | IP 68 (5 бар, 30 мин)                                 |
| 529                            |   |
| Размер                         | Высота: 35,5 мм                                       |
| Резьба                         | M25 x 1,5   |
| Длина резьбы                   | 8 мм  |
| Мин. диаметр кабеля            | 10 мм   |
| Макс. диаметр кабеля мм        | 17 мм   |
| Диапазон рабочих температур    | -30 °C100 °C  |
| torque                         | 5 Nm  |
| Размер под ключ                | 29 мм   |
| Размер                         | Резьба: M25 x 1,5                                     |
|                                | Длина резьбы: 8 мм                                    |
| Type rating согл. UL 50E       | Type 1  |
|                                | Type 4  |
|                                | Type 4X   |
|                                | Type 12   |
|                                | Type 13   |

© Rittal 2025

## Функции

| Упаковка     | 25 шт.        |
|--------------|---------------|
| Вес нетто    | 0.475         |
| Gross weight | 0.495         |
| Код ТНВЭД    | 39269097      |
| EAN          | 4028177820753 |
| ETIM 9       | EC000441      |
| ETIM 8       | EC000441      |
| ECLASS 8.0   | 27149109      |

# Одобрения

| Одобрения  | CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE                        |
|------------|---|
| Объяснения | Декларация о соответствии<br>Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3