

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.641**

**Кабельный ввод полиамид**

Состояние: 13.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2411.641 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2411.641
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 42 мм
Резьба	M32 x 1,5
Длина резьбы	10 мм
Мин. диаметр кабеля	15 мм
Макс. диаметр кабеля мм	21 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Размер под ключ	36 мм
Размер	Резьба: M32 x 1,5 Длина резьбы: 10 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## ФУНКЦИИ

Упаковка	15 шт.
Вес нетто	0.48
Gross weight	0.503
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177809963
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

## Одобрения

Одобрения	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK