


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.651**

**Кабельный ввод полиамид**

Состояние: 11.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.651 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## Функции

Арт. №	SZ 2411.651
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 47,5 мм
Резьба	M40 x 1,5
Длина резьбы	10 мм
Мин. диаметр кабеля	19 мм
Макс. диаметр кабеля мм	28 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C...100 °C
torque	12 Nm
Размер под ключ	46 мм
Размер	Резьба: M40 x 1,5 Длина резьбы: 10 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Функции

---

Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0,25 kg
Gross weight	0,28 kg
Код ТНВЭД	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ кабельный ввод полиамид, размер: M40x1,5, для кабеля $\varnothing$ 19-28 мм

## Одобрения

---

Одобрения	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK