# Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2411.661 Кабельный ввод полиамид

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### SZ 2411.661 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

#### Функции

Арт. №	SZ 2411.661
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает
	затраты на складирование.
	Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия
	нагрузки.
Материал	Полиамид 6
	Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 68 (5 бар, 30 мин)
529	
Размер	Высота: 53,5 мм
Резьба	M50 x 1,5
Длина резьбы	18 мм
Мин. диаметр кабеля	30 мм
Макс. диаметр кабеля мм	38 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C100 °C
torque	12 Nm
Размер под ключ	60 мм
Размер	Резьба: M50 x 1,5
	Длина резьбы: 18 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13

© Rittal 2025

## Функции

Упаковка	5 шт.
Вес нетто	0.535
Gross weight	0.541
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177809949
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Одобрения

Одобрения	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3