


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.671

Кабельный ввод полиамид

Состояние: 31.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.671 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 2411.671
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Полиамид 6 Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 53 мм
Резьба	M63 x 1,5
Длина резьбы	18 мм
Мин. диаметр кабеля	34 мм
Макс. диаметр кабеля мм	44 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C...100 °C
torque	25 Nm
Размер под ключ	65 мм
Размер	Резьба: M63 x 1,5 Длина резьбы: 18 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

ФУНКЦИИ

Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.372
Gross weight	0.375
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177809932
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
