Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.671 Кабельный ввод полиамид

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2411.671 - Кабельный ввод полиамид

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2411.671
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает
	затраты на складирование.
	Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия
	нагрузки.
Материал	Полиамид 6
	Уплотнение: CR/NBR
Цвет	RAL 7035
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 68 (5 бар, 30 мин)
529	
Размер	Высота: 53 мм
Резьба	M63 x 1,5
Длина резьбы	18 мм
Мин. диаметр кабеля	34 мм
Макс. диаметр кабеля мм	44 мм
Диапазон рабочих температур	-30 °C100 °C
torque	25 Nm
Размер под ключ	65 мм
Размер	Резьба: M63 x 1,5
	Длина резьбы: 18 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	3 шт.
Вес нетто	0.372
Gross weight	0.375
Код ТНВЭД	39269097
EAN	4028177809932
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3