

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2411.821**

**Кабельный ввод латунь**

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.821 - Кабельный ввод латунь

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

## Функции

Арт. №	SZ 2411.821
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки.
Материал	Латунь Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 68 (5 бар, 30 мин)
Размер	Высота: 26 мм
Резьба	M20 x 1,5
Длина резьбы	8 мм
Мин. диаметр кабеля	6 мм
Макс. диаметр кабеля мм	12 мм
Диапазон рабочих температур	-40 °C...100 °C
torque	8 Nm
Размер под ключ	22 мм
Размер	Резьба: M20 x 1,5 Длина резьбы: 8 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13

## Функции

Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0,33 kg
Gross weight	0,342 kg
Код ТНВЭД	74198090
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Описание продукта	SZ кабельный ввод латунь, размер: M20x1,5, для кабеля $\varnothing$ 6-12 мм

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK