

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2411.841

Кабельный ввод латунь

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.841 - Кабельный ввод латунь

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

ФУНКЦИИ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Арт. № | SZ 2411.841 |
| Преимущества | Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает затраты на складирование. Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия нагрузки. |
| Материал | Латунь Уплотнение: CR/NBR |
| Поверхность | Никелированная |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60529 | IP 68 (5 бар, 30 мин) |
| Размер | Высота: 36 мм |
| Резьба | M32 x 1,5 |
| Длина резьбы | 8 мм |
| Мин. диаметр кабеля | 15 мм |
| Макс. диаметр кабеля мм | 21 мм |
| Диапазон рабочих температур | -40 °C...100 °C |
| torque | 15 Nm |
| Размер под ключ | 34 мм |
| Размер | Резьба: M32 x 1,5 Длина резьбы: 8 мм |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13 |

ФУНКЦИИ

| | |
|--------------|---------------|
| Упаковка | 5 шт. |
| Вес нетто | 0.475 |
| Gross weight | 0.483 |
| Код ТНВЭД | 74198090 |
| EAN | 4028177810051 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Одобрения

| | |
|------------|---|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) VDE |
| Объяснения | Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK |