Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2411.851 Кабельный ввод латунь

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 2411.851 - Кабельный ввод латунь

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Функции

Арт. №	SZ 2411.851
Преимущества	Корпус и контр-гайка поставляются вместе, что снижает
	затраты на складирование.
	Зажимные сегменты для равномерного зажатия и снятия
	нагрузки.
Материал	Латунь
	Уплотнение: CR/NBR
Поверхность	Никелированная
Степень защиты IP согл. МЭК 60	IP 68 (5 бар, 30 мин)
529 	
Размер	Высота: 43 мм
Резьба	M40 x 1,5
Длина резьбы	9 мм
Мин. диаметр кабеля	19 мм
Макс. диаметр кабеля мм	28 мм
Диапазон рабочих температур	-40 °C100 °C
torque	17 Nm
Размер под ключ	43 мм
Размер	Резьба: M40 x 1,5
	Длина резьбы: 9 мм
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 4
	Type 4X
	Type 12
	Type 13

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	4 шт.
Вес нетто	0.64
Gross weight	0.692
Код ТНВЭД	74198090
EAN	4028177810044
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) VDE
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3